

## VT SF 2/21 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire



Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Ils sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

Avantages :

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm<sup>2</sup>
- Repères au format MultiCard éprouvé

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Rouge |
| Référence  | <a href="#">1689410003</a>  |
| Type       | VT SF 2/21 MC NE RT V0  |
| GTIN (EAN) | 4008190872427   |
| Qté.       | 800 Pièce   |

## VT SF 2/21 MC NE RT V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 3.65 mm | Profondeur (pouces) | 0.1437 inch |
| Hauteur    | 21 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.8268 inch |
| Largeur    | 3.6 mm  | Largeur (pouces)    | 0.1417 inch |
| Poids net  | 0.3 g   |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -50...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 0.002 kg CO2 eq. |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Type d'impression                         | vierge  |           |
| Largeur                                   | 3.6 mm  |           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0   |           |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 120 °C  |           |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -50 °C  |           |
| Couleur                                   | Rouge   |           |
| Halogène                                  | Non   |           |
| Matériau de base                          | Polyamide 66  |           |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement   | MultiCard |
| Taille de plage de repérage               | 21 x 3.6 mm   |           |
| Industries recommandées                   | Transports, Machines  |           |
| imprimante compatible                     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |
| plage de température d'utilisation        | -50...120 °C  |           |

## Repères de fils et de câbles

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Halogène   | Non | Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm <sup>2</sup> min. |     | Diamètre extérieur du conducteur, max. 2.9 mm                   |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. 2.2 mm                    |     | Diamètre extérieur du conducteur 2.2 - 2.9 mm                   |
| Section de raccordement de conducteur 0.75 - 1.5 mm <sup>2</sup> |     |   |

## Fiche de données

**VT SF 2/21 MC NE RT V0**

## Dessins

