

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| Version | CIE, 96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP65, enfiché, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Ver- rouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 29 |
|------------|--|
| Référence | <u>1652700000</u> |
| Туре | HDC 16D TOLU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190402778 |
| Qté. | 1 Pièce |
| | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments C E C SUS (INV)

| ROHS | Conforme |
|-----------------------|-------------|
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat № (cURus) | E92202 |

Dimensions et poids

| Hauteur | 72 mm | Hauteur (pouces) | 2.8346 inch |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Largeur | 43 mm | Largeur (pouces) | 1.6929 inch |
| Poids net | 154 g | | |

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | s | |
| Résistance aux agents chimiques | Substance | Acétone | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition | |
| | Substance | Huile pour forage | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Diesel | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Éthanol | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Huile de transmission | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Huile hydraulique | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Liquide de refroidissement | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Essence au benzène | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Suintement | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | Supercarburant | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition | |
| | Substance | Eau | |
| | Résistance aux agents chimiques | Résistant | |
| | Substance | UV | |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable | |
| | Substance | Ozone | |
| | Résistance aux agents chimiques | Instable | |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |

Date de création 01.11.2025 01:13:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Caractéristiques générales

| Couple de serrage | 1.2 Nm | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP65, enfiché |
| Boîtiers CEM | Non | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |

Dimensions

| Entrée du câble | a. filetage | Largeur boîtier C | 43 mm |
|------------------|-------------|-------------------|-------|
| Longueur boîtier | 60 mm | Hauteur boîtier B | 72 mm |

| Version | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Taille des entrées de câbles | PG 29 | Partie supérieure/sous-partie/Cou | nvorolo Partio cupáriouro |
| Couple de serrage | 1.2 Nm | Nombre d'entrées de câble vers le | |
| Nombre d'entrées de câble latéralement 0 | | Version boîtier | Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur |
| Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure | Forme | haut |
| Taille de construction | 3 | Entrée du câble | a. filetage |
| Туре | Prise mâle | Version étrier | Verrouillage longitudinal |
| Filetage (intérieur) | PG 29 | Couleur (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | Indiqué pour ModuPlug® | Oui |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Couvercle



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| IIIIOIIIIat | ions generales de commande | |
|-------------|----------------------------|---|
| Туре | HDC 06B DMDL 1LB | Version |
| Référence | <u>1665210000</u> | CIE ,96 boîtiers, Taille de construction: 3, Degré de protection: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190421915 | enfiché, Couvercle pour la partie supérieure, Verrouillage longitudinal |
| Qté. | 1 ST | sur la partie inférieure, Standard |