
## LM WO 25/68 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







iguettes autocollantes en nelvester qui conviennent à

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

#### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, jaune
Référence	<u>1695731687</u>
Туре	LM WO 25/68 GE
GTIN (EAN)	4008190924713
Qté.	10 Pièce

### LM WO 25/68 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Αg	rém	ents
----	-----	------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	68 mm	Largeur (pouces)	2.6772 inch
Poids net	10.2 g		

#### **Températures**

-40...150 °C plage de température d'utilisation

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Nombre par feuille	28	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	68 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	280	
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	e 10
	Nombre de repérages par combinaison	28
Taille de plage de repérage	25 x 17 mm	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 28 Conductor and cable markers	S
plage de température d'utilisation	-40150 °C	

2 Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données

### LM WO 25/68 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 70 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du co min.	onducteur, 16 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, m	ax. 14.3 mm
Diamètre extérieur du conduct	eur, min. 8.2 mm	Largeur de la zone de texte	25.4 mm
Hauteur de la zone de texte	17 mm	Diamètre extérieur du conducteur	8.2 - 14.3 mm
Section de raccordement de co	onducteur 16 - 70 mm²		

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données

## LM WO 25/68 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



