

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

| Version | Série Z, Connecteur, Section nominale: 1.5 mm², Raccordement enfichable, vert, Prise mâle, Mon- tage direct |
|------------|---|
| Référence | <u>1698200000</u> |
| Туре | STGH 4 ZRV1.5/PE GN |
| GTIN (EAN) | 4008190886431 |
| Qté. | 50 Pièce |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| ROHS | Conforme | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| Dimensions et poids | | | |
| | | | |
| Profondeur | 23 mm | Profondeur (pouces) | 0.9055 inch |
| Hauteur | 16.8 mm | Hauteur (pouces) | 0.6614 inch |
| Largeur | 5 mm | Largeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Poids net | 1.06 g | | |
| Températures | | | |
| | | | |
| Température de stockage | -25 °C55 °C | Température ambiante | -5 °C40 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
| Conformité environnemental | e du produit | | |
| | e du produit | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0 | ,1 % en poids | |
| Classifications | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | LCLASS 14.0 | 27-23-03-30 |
| Autres caractéristiques techr | niques | | |
| | | | |
| Instruction de montage | Prise mâle, Montage direct | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
| Type de montage | enfiché | | |
| Caractéristiques des matéria | их | | |
| | | | |
| Matériau de base | Wemid | Couleur | vert |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |
| Caractéristiques du système | | | |
| Version | Mâle, fermé | Flasque de fermeture nécessaire | Non |
| Nombre d'étages | 1 | Nombre de points de contact par étage | |
| Etages internes pontés | Non | Raccordement PE | Oui |
| | 14011 | THE CONTROLL I L | Jui |
| Caractéristiques nominales | | | |
| Section nominale | 1.5 mm ² | Tension nominale | 63 V |
| Tension nominale DC | 63 V | Courant nominal | 4 A |
| Normes | IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984 | Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Tension de choc nominale | 1,5 kV | Tension nominale de choc avec le bloc | 1.5 kV |
| | -,- *** | de jonction voisin | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

Date de création 06.11.2025 07:37:08 MEZ

Section de raccordement, semi-rigide,

rigide, min.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Section de raccordement du conducteur,6 mm²

Caractéristiques techniques

0.5 mm²

| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.56 W | Degré de pollution | 3 |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| Généralités | | | |
| Nombre de pôles | 4 | Instruction do montogo | Prise mâle, Montage direct |
| Normes | IEC 60947-7-1 (-7-2), IEC 61984 | Instruction de montage | rnse male, Montage direct |
| Raccordement (raccordement | nominal) | | , |
| | | | |
| Sens de raccordement | en biais | Longueur de dénudage | 4 mm |
| Type de raccordement | Raccordement enfichable | Nombre de raccordements | 4 |
| Plage de serrage, max. | 1 mm ² | Plage de serrage, min. | 0.5 mm ² |
| Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm | Section de raccordement du conducte souple avec embout DIN 46228/4, m | |
| Section de raccordement du conducteur souple avec embout DIN 46228/1, max | • | Section de raccordement du conducte souple avec embout DIN 46228/1, m | · · |
| Section de raccordement du conducteur souple, max. | 7,1 mm² | Section de raccordement du conducte souple, min. | eur,0.5 mm² |
| | | | |

rigide, max.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

... pour contacts Weidmüller DFF et ZRV



Pinces à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse man#9cuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| Туре | HTF DFF | Version |
|-------------------|-----------------------|--|
| Référence | 9014140000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.22mm², 2.5mm², B-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190297305 | |
| Qté. | 1 ST | |
| | | |
| Туре | HTF ZRV | Version |
| Type Référence | HTF ZRV 9014840000 | Version Presse, Pince à sertir les contacts, 0.2mm², 1mm², Sertissage FoderB |
| | | |

Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

Informations générales de commande

| Туре | BZT 1 WS 10/5 | Version |
|-------------------|--------------------------------|--|
| Référence | <u>1805490000</u> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qté. | 100 ST | |
| | | |
| Type | BZT 1 ZA WS 10/5 | Version |
| Type Référence | BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000 | Version Accessoires, Support de repère |
| | | |

Date de création 06.11.2025 07:37:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



1 ST

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

 Type
 ERWZ ZRV1.5
 Version

 Référence
 1705350000
 Outils, Outil de déverrouillage

 GTIN (EAN)
 4008190320386