

SCT 4.6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La série Weidmüller en acier inox offre un large assortiment de colliers de câble en acier inox, résistants aux contraintes extrêmes comme les hautes températures et les attaques chimiques.

- Acier inoxydable AISI 316,
- Conçus pour l'extérieur,
- Résistants au rayonnement et à la corrosion,
- Anti-magnétiques,
- Pas de denture d'où absence d'abrasion de l'isolant.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4.6 x 127 mm, Acier inox 1.4301, 445 N
Référence	1699800000
Type	SCT 4.6/127 C
GTIN (EAN)	4008190892241
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2022-10-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	SCT 4.6/125

SCT 4.6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.25 mm	Profondeur (pouces)	0.0098 inch
Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Largeur	4.6 mm	Largeur (pouces)	0.1811 inch
Poids net	1.6 g		

Températures

plage de température d'utilisation -80...538 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Oui	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None	Plage de température d'utilisation, max.	538 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-80 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	25 mm	Matériau de base	Acier inox 1.4301
Tenue à la traction	445 N	Diamètre de faisceau, max	25 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	100 lbf		

Dessins

Dessin

