# Fiche de données

## LM WO 25/140 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | LaserMark, Repères de fils et de câbles, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, blanc |
| Référence | 1712491044 |
| Type | LM WO 25/140 WS |
| GTIN (EAN) | 4008190947118 |
| Qté. | 10 Pièce |

# Fiche de données

## LM WO 25/140 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.03 mm | Profondeur (pouces) | 0.001 inch |
| Hauteur | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0.9842 inch |
| Largeur | 140 mm | Largeur (pouces) | 5.5118 inch |
| Poids net | 10.2 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…150 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Adhésif | Acrylate | |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 9 | |
| Nombre par feuille | 16 | |
| Type d'impression | vierge | |
| Version | autoadhésif | |
| Largeur | 140 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | |
| Couleur | blanc | |
| Halogène | Non | |
| Matériau de base | Film polyester | |
| Caractères imprimés | sans | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 160 | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Feuille d'étiquettes |
| | Nombre de combinaisons par unité d'emballage | 10 |
| | Nombre de repérages par combinaison | 16 |
| Taille de plage de repérage | 25 x 26 mm | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -40…150 °C | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 150 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 70 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 36.4 mm |

# Fiche de données

## LM WO 25/140 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 16.2 mm |
| Hauteur de la zone de texte | 26 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 70 - 150 mm² |
| Largeur de la zone de texte | 25 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur | 16.2 - 36.4 mm |

# LM WO 25/140 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

