Fiche de données

WSM 10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Petites plaques WSM
• Entièrement inoxydables et résistantes aux acides
• Caractères gravés encore bien lisibles après laquage
• Également disponible avec une impression spéciale, gravé sur un support
• Contenu de la boîte à outils WSM : 40 unités de chaque élément suivant : 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ˜, =, ü, Terre, Neutre. 200 colliers de serrage en acier (200 mm). 30 supports en acier inox de 48 mm et 60 mm ; 20 supports en acier de 84 mm, et 10 supports en acier de 108 mm et de 288 mm

Informations générales de commande

Version	Repères en acier inoxydable, Repères de fils et de câbles, 5.5 x 9.9 mm, argent
Référence	1712501659
Type	WSM 10 L
GTIN (EAN)	4008190947392
Qté.	200 Pièce

Fiche de données

WSM 10 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.3 mm	Profondeur (pouces)	0.0118 inch
Hauteur	5.5 mm	Hauteur (pouces)	0.2165 inch
Largeur	9.9 mm	Largeur (pouces)	0.3898 inch
Poids net	0.13 g		

Températures

plage de température d'utilisation	500 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	horizontal	
Type d'impression	Standard	
Largeur	9.9 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	500 °C	
Couleur	argent	
Halogène	Non	
Matériau de base	Acier inox 1.4404	
Caractères imprimés	Lettres, grandes	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	500 °C	
Contact	L	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm²	Section de raccordement de conducteur	16 - 500 mm²