

**ZRH 1.5H/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

L'utilisation de douilles réductrices simplifie le raccordement d'un conducteur de section inférieure. Les conducteurs peuvent être introduits dans la borne sans que les brins ne se dispersent. Grâce à l'utilisation d'une douille réductrice, le conducteur est centré au milieu de la borne de connexion.

**Informations générales de commande**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Version             | Série Z, Douille de réduction                   |
| Référence           | <a href="#">1678800000</a>                      |
| Type                | ZRH 1.5H/2                                      |
| GTIN (EAN)          | 4008190487317                                   |
| Qté.                | 1000 Pièce                                      |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à  | 2025-12-31T00:00:00+01:00                       |

## ZRH 1.5H/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7.45 mm | Profondeur (pouces) | 0.2933 inch |
| Hauteur    | 49.3 mm | Hauteur (pouces)    | 1.9409 inch |
| Largeur    | 4.85 mm | Largeur (pouces)    | 0.1909 inch |
| Poids net  | 0.08 g  |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...75 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                                        |         |                        |                |
|----------------------------------------|---------|------------------------|----------------|
| Type de fixation                       | enfiché | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non     |                        |                |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | Wemid | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |      |

## Caractéristiques du système

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

## Généralités

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|