

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1718870000
Type	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VG 36-MS68

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	40.5 mm	Hauteur (pouces)	1.5945 inch
Longueur	49.5 mm	Longueur (pouces)	1.9488 inch
Poids net	263.6 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	33 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	23 mm
Degré de protection avec GWDR	IP65	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.59 mm
Halogène	Non	Plage de serrage, serre-câble, max.	37 mm
Plage de serrage, serre-câble, min.	25 mm	Taille de clé 1	50 mm
Taille de clé 2	50 mm	Taille de clé	52 mm
Degré de protection	IP54	Presse-étoupe	PG, PG 36
Matériau de base	Laiton, nickelé	Bague d'étanchéité	NBR
Joint	NBR	Filetage (extérieur)	PG 36
Longueur du filetage	9 mm	Couple écrou borgne, max.	6.70 Nm
Couple raccord, max.	10.00 Nm	Couple raccord, min.	10.00 Nm
Couple écrou borgne, min.	6.70 Nm		

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU PG36-MS	Version
Référence	1719220000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 36, 5 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4008190352479	nickelé
Qté.	50 ST	

Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG36-NP	Version
Référence	1719610000	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352875	Néoprène
Qté.	20 ST	

Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG36-PO	Version
Référence	1719510000	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352776	Polyéthylène
Qté.	50 ST	