

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	EWS (appareil de drainage), Élément de compensation, PG 16, 5 mm, Polyamide
Référence	1719730000
Type	EWS PG16
GTIN (EAN)	4008190352998
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2024-05-17T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	EWS M 25X1.5

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Longueur	23 mm	Longueur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	12.75 g		

Températures

Température de fonctionnement -20 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	40 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.41 mm
Taille de clé 1	27 mm	Degré de protection	IP54
Presse-étoupe	PG	Matériau de base	Polyamide
Filetage (extérieur)	PG 16	Longueur du filetage	5 mm
Diamètre interne D2	16.00 mm	Couple raccord, max.	5.00 Nm
Couple raccord, min.	5.00 Nm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, II 2 GD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----------------	------------------	--	--------------------

Dessins

