

## LM MT300 25.4/12.7 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.7 x 25.4 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1686391044</a>  |
| Type       | LM MT300 25.4/12.7 WS   |
| GTIN (EAN) | 4008190493974   |
| Qté.       | 10 Pièce  |

## LM MT300 25.4/12.7 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur    | 12.7 mm | Hauteur (pouces)    | 0.5 inch    |
| Largeur    | 25.4 mm | Largeur (pouces)    | 1 inch      |
| Poids net  | 11.8 g  |                     |             |

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|   |   |                      |  |
|---|---|----------------------|--|
| Adhésif                                   | Colle acrylate                                  |                      |  |
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 9   |                      |  |
| Nombre par feuille                        | 147   |                      |  |
| Procédé d'impression                      | Impression laser                                |                      |  |
| Version                                   | autoadhésif                                     |                      |  |
| Largeur                                   | 25.4 mm   |                      |  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | HB  |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 150 °C  |                      |  |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C  |                      |  |
| Couleur                                   | blanc   |                      |  |
| Halogène                                  | Non   |                      |  |
| Matériau de base                          | Polyester, sans PVC                             |                      |  |
| Caractères imprimés                       | sans  |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 1470  |                      |  |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                         | Feuille d'étiquettes |  |
|   | Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10 |                      |  |
|   | Nombre de repérages par combinaison             | 147                  |  |
| Agrément selon UL 969                     | Oui   |                      |  |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label sheet = 147 Device markers              |                      |  |
| plage de température d'utilisation        | -40...150 °C                                    |                      |  |

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Fiche de données

**LM MT300 25.4/12.7 WS**

## Dessins

