

## LM MT300 25.4/12.7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.7 x 25.4 mm, jaune
Référence	<a href="#">1686391687</a>
Type	LM MT300 25.4/12.7 GE
GTIN (EAN)	4008190493981
Qté.	10 Pièce

## LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	12.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5 inch
Largeur	25.4 mm	Largeur (pouces)	1 inch
Poids net	12 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Nombre par feuille	147		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
Largeur	25.4 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	jaune		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyester, sans PVC		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	1470		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison	147	
Agrément selon UL 969	Oui		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 147 Device markers		
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

## Fiche de données

**LM MT300 25.4/12.7 GE**



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène

Non

## Fiche de données

**LM MT300 25.4/12.7 GE**

## Dessins

