LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 36 x 60 mm, blanc
Référence	<u>1686431044</u>
Туре	LM MT300 60/36 WS
GTIN (EAN)	4008190494131
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Αg	rém	ents
----	-----	------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	36 mm	Hauteur (pouces)	1.4173 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Poids not	11 5 a		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate			
Couleur du matériau selon code couleurs	9			
Nombre par feuille	21			
Procédé d'impression	Impression laser			
Version	autoadhésif			
Largeur	60 mm			
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ			
Plage de température d'utilisation, max.	c. 150 °C			
Plage de température d'utilisation, min.	40 °C			
Couleur	blanc			
Halogène	Non			
Matériau de base	Polyester, sans PVC			
Caractères imprimés	sans			
Nombre de repérages par unité d'emballage	210			
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes		
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10			
	Nombre de repérages par combinaison	21		
Agrément selon UL 969	Oui			
Nombre de repérages par combinaison	n 1 Label sheet = 21 Device markers			
plage de température d'utilisation	-40150 °C			

Date de création 01.12.2025 10:23:05 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM MT300 60/36 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Repérage	d'éaui	pements et	appareillages

Halogène Non

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM MT300 60/36 WS

Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

