

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'’équipements et appareillages, 297 x 210 mm, argent
Référence	1686440001
Type	LM MT300 210/297 SI
GTIN (EAN)	4008190494162
Qté.	10 Pièce

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	297 mm	Hauteur (pouces)	11.6929 inch
Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8.2677 inch
Poids net	12.3 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	
Nombre par feuille	1	
Procédé d'impression	Impression laser	
Version	autoadhésif	
Largeur	210 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	argent	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyester, sans PVC	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	10	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	1
Agrément selon UL 969	Oui	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 1 Device markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

