LM MT300 30/20 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 20 x 30 mm, argent
Référence	<u>1724160001</u>
Туре	LM MT300 30/20 SI
GTIN (EAN)	4008190369002
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

LM MT300 30/20 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

11.7 g

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	11.7 g		

Températures

-40...150 °C plage de température d'utilisation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Nombre par feuille	78		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
Largeur	30 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	argent		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyester, sans PVC		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	780		
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison	78	
Agrément selon UL 969	Oui		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 78 Device markers		
plage de température d'utilisation	-40150 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non	

Date de création 14.11.2025 10:43:55 MEZ

2 Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM MT300 30/20 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



