## LM MT300 30/20 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

#### Informations générales de commande

LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 20 x 30 mm, jaune
<u>1724161687</u>
LM MT300 30/20 GE
4008190369026
10 Pièce

## LM MT300 30/20 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Αg	ré	m	eı	าts
----	----	---	----	-----

ROHS	Conforme	Conforme		
Dimensions et poids				
Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch	
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch	
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch	
Poids net	11.5 g			

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -40...150 °C

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Nombre par feuille	78		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
Largeur	30 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	c. 150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	jaune		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyester, sans PVC		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	780		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison	78	
Agrément selon UL 969	Oui		
Nombre de repérages par combinaison	n 1 Label sheet = 78 Device markers		
plage de température d'utilisation	-40150 °C		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Repérage	d'éaui	pements et	appareillages

Halogène

Non

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

## LM MT300 30/20 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

**Dessins** 

