


VT SFX 10/23 MC NE RT V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix X ne contiennent pas d'halogène et permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. SlimFix est un repère reconnu et listé dans l'industrie du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
 - Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
 - Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm²
 - Repères au format MultiCard éprouvé
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, Rouge
Référence	1727770003
Type	VT SFX 10/23 MC NE RT V0
GTIN (EAN)	4008190382483
Qté.	320 Pièce

VT SFX 10/23 MC NE RT V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	0.55 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-50...120 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.006 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	2		
Type d'impression	vierge		
Version	Montage avec colliers de serrage		
Largeur	10 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C		
Couleur	Rouge		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyamide 66		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Taille de plage de repérage	23 x 5 mm		
Industries recommandées	Transports, Machines		
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
plage de température d'utilisation	-50...120 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 500 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 16 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 40 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm		Diamètre extérieur du conducteur 7 - 40 mm
Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm ²		

Dessins

