


**LM WO 23/55 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

**Informations générales de commande**

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, jaune
Référence	<a href="#">1695721687</a>
Type	LM WO 23/55 GE
GTIN (EAN)	4008190924683
Qté.	10 Pièce

**LM WO 23/55 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2.1654 inch
Poids net	10 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Caractéristiques générales**

Adhésif	Acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	4	
Nombre par feuille	40	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	55 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	jaune	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	400	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10
	Nombre de repérages par combinaison	40
Taille de plage de repérage	23 x 12.7 mm	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	

**Repères de fils et de câbles**

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 50 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 12 mm

**LM WO 23/55 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Diamètre extérieur du conducteur, min. 6.8 mm  
Hauteur de la zone de texte 12.5 mm  
Section de raccordement de conducteur 10 - 50 mm<sup>2</sup>

Largeur de la zone de texte 22.8 mm  
Diamètre extérieur du conducteur 6.8 - 12 mm

**LM WO 23/55 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

