

STGH 4 ZRV1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Connecteur, Section nominale: 1.5 mm ² , Raccordement enfichable, Beige foncé, Prise mâle
Référence	1698190000
Type	STGH 4 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190886448
Qté.	50 Pièce

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0.9055 inch
Hauteur	16.8 mm	Hauteur (pouces)	0.6614 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	1.09 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Prise mâle	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	enfiché		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Mâle, fermé	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	4
Étages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	1.5 mm ²	Tension nominale	63 V
Tension nominale DC	63 V	Courant nominal	4 A
Normes	IEC 60947-7-1, IEC 61984	Résistance traversante	1.83 mΩ
Tension de choc nominale	1,5 kV	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	0.56 W
Degré de pollution	3		

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités

Nombre de pôles	4	Instruction de montage	Prise mâle
Normes	IEC 60947-7-1, IEC 61984		

Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement	en biais	Longueur de dénudage	4 mm
Type de raccordement	Raccordement enfichable	Nombre de raccordements	4
Plage de serrage, max.	1 mm ²	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm	Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² à brins semi-rigides fins, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple, min.	
Section de raccordement, semi-rigide, 0.5 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 6 mm ² rigide, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² rigide, min.			