

## LM WO 25/140 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 16.2 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, jaune
Référence	<a href="#">1712491687</a>
Type	LM WO 25/140 GE
GTIN (EAN)	4008190947125
Qté.	10 Pièce

## LM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	9.15 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Nombre par feuille	16		
Type d'impression	vierge		
Version	autoadhésif		
Largeur	140 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	jaune		
Halogène	Non		
Matériau de base	Film polyester		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	160		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10		
	Nombre de repérages par combinaison		16
Taille de plage de repérage	25 x 26 mm		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 16 Conductor and cable markers		
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 150 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 70 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 36.4 mm

## LM WO 25/140 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min.	16.2 mm	Largeur de la zone de texte	25 mm
Hauteur de la zone de texte	26 mm	Diamètre extérieur du conducteur	16.2 - 36.4 mm
Section de raccordement de conducteur	70 - 150 mm <sup>2</sup>		

**Dessins**

