

## VT-TM 4/18 HF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les étuis TM sont sans halogène et ne polluent pratiquement pas. Les étuis sont équipés avec des étiquettes TM-I 12 ou TM-I 18. Ils offrent de nombreuses possibilités d'application pour les câbles et les lignes électriques.

Le système a particulièrement démontré son efficacité dans l'industrie du transport. La forme étroite confère une bonne tenue sur le conducteur.

- Sans halogène
- La forme étroite confère une bonne tenue sur le conducteur.
- TMX 18 pour fixation par collier de serrage (largeur 3,6 mm)

### Informations générales de commande

Version	TM, Étui x 11.4 mm, Polyéthylène LD, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 6 - 10 mm
Référence	<a href="#">1714280000</a>
Type	VT-TM 4/18 HF
GTIN (EAN)	4008 190332990
Qté.	500 Pièce

## VT-TM 4/18 HF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	13.8 mm	Profondeur (pouces)	0.5433 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	11.4 mm	Largeur (pouces)	0.4488 inch
Poids net	0.48 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.003 kg CO2 eq.

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	11.4 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Couleur	transparent
Halogène	Non	Matériau de base	Polyéthylène LD
Industries recommandées	Transports, Machines	plage de température d'utilisation	-40...80 °C

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 35 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 10 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 6 mm		Diamètre extérieur du conducteur 6 - 10 mm
Section de raccordement de conducteur 10 - 35 mm <sup>2</sup>		