

## LM MT300 18/6.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

### Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 6.5 x 18 mm, argent
Référence	<a href="#">1749320001</a>
Type	LM MT300 18/6.5 SI
GTIN (EAN)	4008 19005 1426
Qté.	10 Pièce

## LM MT300 18/6.5 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	6.5 mm	Hauteur (pouces)	0.2559 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Poids net	10.8 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate		
Nombre par feuille	320		
Procédé d'impression	Impression laser		
Version	autoadhésif		
Largeur	18 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	argent		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyester, sans PVC		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	3200		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	
	Nombre de repérages par combinaison	320	
Agrément selon UL 969	Oui		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 320 Device markers		
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Fiche de données

**LM MT300 18/6.5 SI**

## Dessins

