

THM MT30X 25/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

Informations générales de commande

Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 12 x 25 mm, jaune
Référence	1751751687
Type	THM MT30X 25/12 GE
GTIN (EAN)	4032248001378
Qté.	1 Pièce

THM MT30X 25/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0.4724 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	599 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate
Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif, sans halogène
Largeur	25 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	jaune
Halogène	Non
Matériau de base	Polyester
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Rouleau d'étiquettes
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Device markers
plage de température d'utilisation	-40...150 °C
Nombre par rouleau	10000

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Dessins

