GWDR PG48-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étan- chéité, PG 48, Polyéthylène
Référence	<u>1719530000</u>
Туре	GWDR PG48-PO
GTIN (EAN)	4008190352790
Qté.	5 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

GWDR PG48-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Agréments

ROHS

Dimensions et poids			
	·		
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0.1181 inch
Poids net	3 4 a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Températures

Température de fonctionnement -30 °C...90 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

EC001181	ETIM 7.0	EC001181
EC001181	ETIM 9.0	EC001181
EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
27-43-03-19		
	EC001181 EC001181 27-14-44-90 27-43-03-19 27-43-03-19	EC001181 ETIM 9.0 EC001181 ECLASS 9.0 27-14-44-90 ECLASS 10.0 27-43-03-19 ECLASS 12.0 27-43-03-19 ECLASS 14.0

Caractéristiques générales

Silicone	Oui	Nombre de conducteurs	1
Diamètre extérieur	69 mm	Plage de température d'utilisat	ion, max. 90 °C
Plage de température d'utilisation, min30 °C		 Epaisseur	3.00 mm
Presse-étoupe	PG 48	Matériau de base	Polyéthylène
Diamètre du joint d'étanchéité	69.00 mm	Joint	PE-HD
Filetage (extérieur)	PG 48	Filetage (intérieur)	PG 48
Diamètre interne D2	59.30 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

GWDR PG48-PO

Dessins

