


**ESG 9/17 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

Version	ESG, Repérage d'equipements et appareillages x 17 mm, PA 66, Couleur: jaune, autoadhésif
Référence	<a href="#">1753500000</a>
Type	ESG 9/17 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248010738
Qté.	200 Pièce

## ESG 9/17 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch
Poids net	0.38 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.003 kg CO2 eq.

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face				
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Nombre par feuille	40				
Version	autoadhésif				
Largeur	17 mm				
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2				
Plage de température d'utilisation, max.	60 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C				
Couleur	jaune				
Halogène	Non				
Matériau de base	PA 66				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard			
imprimante compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>				
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Device markers				
plage de température d'utilisation	-40...60 °C				
Application / fabricant	Autoadhésif				

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

