

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	EWS (appareil de drainage), Élément de compensation, M 25, 5 mm, Polyamide
Référence	1719740000
Type	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Qté.	20 Pièce

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Longueur	23 mm	Longueur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	13.25 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	40 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.5 mm
Taille de clé 1	30 mm	Degré de protection	IP54
Presse-étoupe	Métrique	Matériau de base	Polyamide
Filetage (extérieur)	M 25	Longueur du filetage	5 mm
Diamètre interne D2	25.00 mm	Couple raccord, max.	5.00 Nm
Couple raccord, min.	5.00 Nm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, II 2 GD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
----------------	------------------	--	--------------------

Dessins

