# Fiche de données

## TM 1/12 HF/HB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Les étuis TM sont sans halogène et ne polluent pratiquement pas. Les étuis sont équipés avec des étiquettes TM-I 12 ou TM-I 18. Ils offrent de nombreuses possibilités d'application pour les câbles et les lignes électriques.
Le système a particulièrement démontré son efficacité dans l'industrie du transport. La forme étroite confère une bonne tenue sur le conducteur.

- Sans halogène
- La forme étroite confère une bonne tenue sur le conducteur.
- TMX 18 pour fixation par collier de serrage (largeur 3,6 mm)

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | TM, Étui x 5.4 mm, Polyéthylène LD, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 1.8 - 2.5 mm |
| Référence | 1719780000 |
| Type | TM 1/12 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008190353131 |
| Qté. | 1000 Pièce |

# Fiche de données

## TM 1/12 HF/HB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 6.4 mm | Profondeur (pouces) | 0.252 inch |
| Hauteur | 12 mm | Hauteur (pouces) | 0.4724 inch |
| Largeur | 5.4 mm | Largeur (pouces) | 0.2126 inch |
| Poids net | 0.16 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40...80 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.003 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type d'impression | vierge | Largeur | 5.4 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Couleur | transparent |
| Halogène | Non | Matériau de base | Polyéthylène LD |
| Industries recommandées | Transports, Machines | plage de température d'utilisation | -40...80 °C |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 1.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0.5 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 2.5 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1.8 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 1.8 - 2.5 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 0.5 - 1.5 mm² | | |