

SCHT 5 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les supports de repérage de groupe SchT 5 S sont encliquetés directement sur les rails profilés TS 32 (G-rail) ou TS 35 (top-hat rail). Le repérage du bornier peut ainsi être réalisé indépendamment des bornes et du type de borne. Les SchT 5 et SchT 5 S disposent de bandes de protection ESO 5 et STR 5.

Le SchT 7 est un support de repérage de groupe articulé pour les repères enfichables, qui offre un accès facile à la vis de fixation.

Le SchT 7 dispose de bandes de protection ESO 7, STR 7 ou DEK 5.

Les repères enfichables et les bandes de protection se trouvent dans les « Accessoires ».

Informations générales de commande

Version	SCHT, Terminal marker, 44.5 x 19.5 mm, Pas en mm (P): 5.00 beige
Référence	1762360000
Type	SCHT 5 V0
GTIN (EAN)	4032248043835
Qté.	20 Pièce

SCHT 5 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	44.5 mm	Hauteur (pouces)	1.752 inch
Largeur	19.5 mm	Largeur (pouces)	0.7677 inch
Poids net	8.15 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40... 120 °C
------------------------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.217 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Caractéristiques générales

Orientation de l'impression	horizontal et vertical		
Type d'impression	vierge		
Largeur	19.5 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	beige		
Halogène	Non		
Matériau de base	Polyamide 66		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant	
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Terminal marker		
plage de température d'utilisation	-40... 120 °C		

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	5.00 mm
---------------	---------