


**S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Connecteurs mâles double rangée, coudés, en version avec extrémités latérales fermées ou avec brides (extrémités latérales fermées sur demande). Les connecteurs mâles avec longueur de picot de 3,5 mm sont conçus pour la soudure à la vague et conditionnés en boîte. Il est possible de les visser sur circuit imprimé. Ils peuvent être repérés et codés.

**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.50 mm, Nombre de pôles: 28, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, étamé, Orange, Boîte |
| Référence          | <a href="#">1727940000</a>                                                                                                                                                                    |
| Type               | S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX                                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4032248039432                                                                                                                                                                                 |
| Qté.               | 36 Pièce                                                                                                                                                                                      |
| Indices de produit | IEC: 250 V / 10 A<br>UL: 150 V / 10 A                                                                                                                                                         |
| Emballage          | Boîte                                                                                                                                                                                         |

Date de création 02.07.2026 06:55:59 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E60693

## Dimensions et poids

|                               |             |                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Profondeur                    | 14.2 mm     | Profondeur (pouces) | 0.5591 inch |
| Hauteur                       | 14 mm       | Hauteur (pouces)    | 0.5512 inch |
| Hauteur version la plus basse | 10.5 mm     | Largeur             | 50.4 mm     |
| Largeur (pouces)              | 1.9842 inch | Poids net           | 7.95 g      |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

## Caractéristiques du système

|                                            |                                                                   |                                                  |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Famille de produits                        | OMNIMATE Signal - série B2L/S2L 3.50 - 2 rangées                  | Type de raccordement                             | Raccordement sur platine         |
| Montage sur le circuit imprimé             | Raccordement soudé THT                                            | Pas en mm (P)                                    | 3.50 mm                          |
| Pas en pouces (P)                          | 0.138 "                                                           | Angle de sortie                                  | 90°                              |
| Nombre de pôles                            | 28                                                                | Nombre de picots par pôle                        | 1                                |
| Longueur du picot à souder (l)             | 3.5 mm                                                            | Dimensions du picot à souder                     | d = 1,0 mm, octogonal            |
| Diamètre du trou d'implantation (D)        | 1.3 mm                                                            | Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm                         |
| L1 en mm                                   | 45.50 mm                                                          | L1 en pouce                                      | 1.791 "                          |
| Nombre de séries                           | 1                                                                 | Nombre de pôles                                  | 2                                |
| Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché | Protection au toucher selon DIN VDE 0470         | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché |
| Codable                                    | Oui                                                               | Force d'enfichage/pôle, max.                     | 5 N                              |
| Force d'extraction/pôle, max.              | 4 N                                                               |                                                  |                                  |

## Données des matériaux

|                                      |          |                                            |                                  |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Matériau isolant                     | PBT      | Couleur                                    | Orange                           |
| Tableau des couleurs (similaire)     | RAL 2000 | Groupe de matériaux isolants               | Illa                             |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                       |                                  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0      | Matériau des contacts                      | Alliage de cuivre                |
| Surface du contact                   | étamé    | Structure en couches du raccordement soudé | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glossy |
| Température de stockage, min.        | -40 °C   | Température de stockage, max.              | 70 °C                            |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C   | Température de fonctionnement , max.       | 100 °C                           |
| Plage de température montage, min.   | -30 °C   | Plage de température montage, max.         | 100 °C                           |

## S2L 3.50/28/90G 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon CEI

|                                                                                    |                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| testé selon la norme                                                               | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. 10 A<br>(Tu = 20 °C)                         |
| Courant nominal, nombre de pôles max. 10 A<br>(Tu = 20 °C)                         |                        | Courant nominal, nombre de pôles min. 9 A<br>(Tu = 40 °C)                          |
| Courant nominal, nombre de pôles max. 8.5 A<br>(Tu = 40 °C)                        |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 250 V   |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 125 V  |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 80 V   |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 2.5 kV  |                        | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 2.5 kV |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 2.5 kV |                        | Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 77 A                                 |

## Données nominales selon CSA

|                                                 |                                                                                              |                                                    |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                                  | CSA                                                                                          | Certificat N° (CSA)                                | 200039-1488444 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 150 V                                                                                        | Courant nominal (groupe d'utilisation B / 5 A CSA) |                |
| Référence aux valeurs approuvées                | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                    |                |

## Données nominales selon UL 1059

|                                                         |                                                                                              |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                                           | UR                                                                                           | Certificat N° (UR)                                      | E60693 |
| Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)     | 150 V                                                                                        | Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)     | 50 V   |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B / 10 A UL 1059) |                                                                                              | Courant nominal (groupe d'utilisation C / 10 A UL 1059) |        |
| Référence aux valeurs approuvées                        | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |                                                         |        |

## Emballage


|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 355.00 mm |
| Largeur VPE | 139.00 mm | Hauteur VPE  | 23.00 mm  |

## Note importante

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Spacing between rows: see hole layout</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Diameter of solder eyelet D = 1.3+0.1 mm</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Dessins

### Illustration du produit



### Dimensional drawing

