


**LM WO 25.4/57 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire



Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

**Informations générales de commande**

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 5.9 - 12.3 mm, 25.4 x 57 mm, blanc
Référence	<a href="#">1768380000</a>
Type	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
Qté.	10 Pièce

**LM WO 25.4/57 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	57 mm	Largeur (pouces)	2.2441 inch
Poids net	10 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Caractéristiques générales**

Adhésif	Acrylate						
Couleur du matériau selon code couleurs	9						
Nombre par feuille	35						
Type d'impression	vierge						
Version	autoadhésif						
Largeur	57 mm						
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0						
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C						
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C						
Couleur	blanc						
Halogène	Non						
Matériau de base	Film polyester						
Caractères imprimés	sans						
Nombre de repérages par unité d'emballage	350						
Nombre de repérages par unité d'emballage	<table border="1"> <tr> <td>Type de conditionnement</td> <td>Feuille d'étiquettes</td> </tr> <tr> <td>Nombre de combinaisons par unité d'emballage</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Nombre de repérages par combinaison</td> <td>35</td> </tr> </table>	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	Nombre de repérages par combinaison	35
Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes						
Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10						
Nombre de repérages par combinaison	35						
Taille de plage de repérage	25.4 x 18 mm						
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 35 Conductor and cable markers						
plage de température d'utilisation	-40...150 °C						

**Repères de fils et de câbles**

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 120 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 25 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 12.3 mm

**LM WO 25.4/57 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Diamètre extérieur du conducteur, min.	5.9 mm
Hauteur de la zone de texte	18.5 mm
Section de raccordement de conducteur	25 - 120 mm <sup>2</sup>

Largeur de la zone de texte	25.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur	5.9 - 12.3 mm

**LM WO 25.4/57 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

