LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, blanc
Référence	<u>1768400000</u>
Туре	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	95 mm	Largeur (pouces)	3.7401 inch
Poids net	10.1 g		

Températures

-40...150 °C plage de température d'utilisation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Nombre par feuille	21	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	95 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	210	
Nombre de repérages par unité	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
d'emballage	Nombre de combinaisons par unité d'emballag	e 10
	Nombre de repérages par combinaison	21
Taille de plage de repérage	25.4 x 25 mm	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 21 Conductor and cable marker	s
plage de température d'utilisation	-40150 °C	

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur, ma	ax. 22 mm
Largeur de la zone de texte	25.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur	8 - 22 mm
_	

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

LM WO 25.4/95 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



