

## VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, droit, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6 |
| Référence  | <a href="#">1772290000</a>                                                                                                                                    |
| Type       | VG M16 - K 68                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248129959                                                                                                                                                 |
| Qté.       | 50 Pièce                                                                                                                                                      |

## VG M16 - K 68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 29.7 mm | Hauteur (pouces)  | 1.1693 inch |
| Longueur  | 40 mm   | Longueur (pouces) | 1.5748 inch |
| Poids net | 9.64 g  |                   |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                           |                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre du câble extérieur, max.        | 10 mm                                     | Diamètre du câble extérieur, min.        | 5 mm                                                                                                                                                              |
| Degré de protection avec GWDR            | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) | Couple de serrage                        | 2.5 Nm                                                                                                                                                            |
| Silicone                                 | Non                                       | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2                                                                                                                                                               |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C                                    | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                                                                                                                                            |
| Pas de vis                               | 1.5 mm                                    | Halogène                                 | Oui                                                                                                                                                               |
| Normes                                   | EN/IEC 62444                              | Taille de clé 1                          | 22 mm                                                                                                                                                             |
| Taille de clé                            | 22 mm                                     | Degré de protection                      | IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)                                                                                                                                     |
| Presse-étoupe                            | Métrique                                  | Matériau de base                         | Polyamide 6                                                                                                                                                       |
| Bague d'étanchéité                       | CR                                        | Filetage (extérieur)                     | M 16                                                                                                                                                              |
| Longueur du filetage                     | 10 mm                                     | Couple écrou borgne, max.                | 3.00 Nm                                                                                                                                                           |
| Couple contre-écrou, min.                | 2.00 Nm                                   | Remarque : degré de protection           | Applications IP66 possibles uniquement avec joint d'étanchéité pour raccords filetés. Sans joint d'étanchéité pour raccords filetés, seul IP54 peut être atteint. |
| Classe de protection (UL)                | Type 4X                                   | Couple raccord, max.                     | 3.00 Nm                                                                                                                                                           |
| Couple raccord, min.                     | 2.00 Nm                                   | Couple écrou borgne, min.                | 2.00 Nm                                                                                                                                                           |
| Couple contre-écrou, max.                | 3.00 Nm                                   |                                          |                                                                                                                                                                   |

## Caractéristiques techniques

### Numéros de certificat du presse-étoupe

Numéro de certificat du presse-étoupe (UL) E-199260 - BM 11

Conditions d'homologation DNV, UL, cULus

Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus) E-199260 - BM 11