

**CLI M 2-4 GE/SW F MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section. Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm<sup>2</sup>
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

**Informations générales de commande**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CableLine, Repères de fils et de câbles, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1733651647</a>                                               |
| Type       | CLI M 2-4 GE/SW F MP                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190398101                                                            |
| Qté.       | 100 Pièce                                                                |

## CLI M 2-4 GE/SW F MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 3 mm    | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur    | 4 mm    | Hauteur (pouces)    | 0.1575 inch |
| Largeur    | 11.3 mm | Largeur (pouces)    | 0.4449 inch |
| Poids net  | 0.12 g  |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                                |                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs   | 4                                              |                    |
| Orientation de l'impression               | horizontal                                     |                    |
| Type d'impression                         | Standard                                       |                    |
| Procédé d'impression                      | marqué à chaud                                 |                    |
| Version                                   | MultiPack                                      |                    |
| Largeur                                   | 11.3 mm                                        |                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                                            |                    |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 80 °C                                          |                    |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -30 °C                                         |                    |
| Couleur                                   | jaune                                          |                    |
| Halogène                                  | Oui                                            |                    |
| Matériau de base                          | PVC, souple, sans cadmium                      |                    |
| Couleur d'impression                      | noir                                           |                    |
| Caractères imprimés                       | Lettres, grandes                               |                    |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                        | Pièce de composant |
| Industries recommandées                   | Process, Machines                              |                    |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Component part = Conductor and cable markers |                    |
| plage de température d'utilisation        | -30...80 °C                                    |                    |
| Contact                                   | F                                              |                    |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                |     |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Halogène                                                       | Oui | Section de raccordement du conducteur, 500 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> min. |     | Diamètre extérieur du conducteur, max. 317 mm                   |

## Fiche de données

### CLI M 2-4 GE/SW F MP



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 10 mm |
|----------------------------------------|-------|

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement de conducteur | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Diamètre extérieur du conducteur | 10 - 317 mm |
|----------------------------------|-------------|

**Dessins**



Figure similaire