

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 50, 5 mm, Laiton, nickelé
Référence	1737040000
Type	SKMU M50 MS
GTIN (EAN)	4008190956516
Qté.	25 Pièce

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	5 mm	Hauteur (pouces)	0.1968 inch
Poids net	6.64 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	62.37 mm	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	57 mm
Epaisseur	5.00 mm	Presse-étoupe	M 50
Matériau de base	Laiton, nickelé	Filetage (extérieur)	M 50
Filetage (intérieur)	M 50	Longueur du filetage	5 mm

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

