

WSMH 288MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le WSM est un système de marquage complet pour câbles, conducteurs, tuyaux et autres composants. Il permet un repérage permanent dans des environnements qu'aucun autre système ne supporterait. Cette gamme de produits est composée de plaquettes de repérage, de supports et de colliers de serrage en acier inox - disponibles individuellement ou en collection complète dans la boîte à outils WSM.

Avantages :

- Caractères gravés de manière robuste pour une lisibilité optimale
- Résiste à la chaleur, au froid, à la corrosion, aux acides, aux produits chimiques, au feu, etc.
- Repères à un ou plusieurs caractères, combinables le cas échéant
- Montage rapide
- Idéal pour les zones à l'extérieur
- Fixation simple par colliers de serrage

Informations générales de commande

Version	Repères en acier inoxydable, Repères de fils et de câbles, 14 - 79 mm, 288 x 11 mm, argent
Référence	1774490000
Type	WSMH 288MM
GTIN (EAN)	4032248149285
Qté.	50 Pièce

WSMH 288MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.3 mm	Profondeur (pouces)	0.0118 inch
Hauteur	288 mm	Hauteur (pouces)	11.3386 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0.4331 inch
Poids net	9.38 g		

Températures

plage de température d'utilisation	250 °C
------------------------------------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	
Largeur	11 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	250 °C	
Couleur	argent	
Matériau de base	Acier inox 1.4404	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de caractères	46	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Pièce de composant
Nombre de repérages par combinaison	1 Component part = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	250 °C	
Nombre par rouleau	50	

Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, max. 500 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min. 16 mm ²
Diamètre extérieur du conducteur, max. 79 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 14 mm
Diamètre extérieur du conducteur	Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm ²