

GWDR M32-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 32, Polyéthylène
Référence	1777960000
Type	GWDR M32-PO
GTIN (EAN)	4032248158225
Qté.	50 Pièce

GWDR M32-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	2 mm	Hauteur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	0.35 g		

Températures

Température de fonctionnement	-30 °C...90 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Caractéristiques générales

Silicone	Oui	Nombre de conducteurs	1
Diamètre extérieur	36 mm	Plage de température d'utilisation, max.	90 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Pas de vis	1.5 mm
Épaisseur	2.00 mm	Presse-étoupe	M 32
Matériau de base	Polyéthylène	Diamètre du joint d'étanchéité	36.00 mm
Joint	PE-HD	Filetage (extérieur)	M 32
Filetage (intérieur)	M 32	Diamètre interne D2	32.00 mm

Dessins

