

VGM25-MS54 ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1778480000
Type	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
Qté.	25 Pièce

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Longueur	38 mm	Longueur (pouces)	1.4961 inch
Poids net	93.9 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	19 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	9 mm
Degré de protection avec GWDR	IP65	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Plage de serrage, serre-câble, max.	21 mm
Plage de serrage, serre-câble, min.	12 mm	Taille de clé 1	34 mm
Taille de clé 2	30 mm	Taille de clé	30 mm
Degré de protection	IP54	Presse-étoupe	Métrique, M 25
Matériau de base	Laiton, nickelé	Bague d'étanchéité	NBR
Joint	NBR	Filetage (extérieur)	M 25
Longueur du filetage	7 mm	Couple écrou borgne, max.	8.00 Nm
Couple raccord, max.	12.00 Nm	Couple raccord, min.	12.00 Nm
Couple écrou borgne, min.	8.00 Nm		