

## KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

## Informations générales de commande

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Version    | Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, Acier |
| Référence  | <a href="#">1752711001</a>                                   |
| Type       | KLBUE 15-32 CPF                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248044443                                                |
| Qté.       | 10 Pièce                                                     |

## KLBUE 15-32 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 64 mm   | Profondeur (pouces) | 2.5197 inch |
| Hauteur    | 32 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.2598 inch |
| Largeur    | 33.5 mm | Largeur (pouces)    | 1.3189 inch |
| Poids net  | 84.5 g  |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -60 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.226 kg CO2 eq.  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                                        |       |                        |                |
|----------------------------------------|-------|------------------------|----------------|
| Type de fixation                       | Vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui   |                        |                |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau de base                    | Acier | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | None  |         |      |

## Caractéristiques du système

|                             |                               |                                 |     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| Version                     | pour raccordement de blindage | Flasque de fermeture nécessaire | Non |
| Barrette de liaison équipée | TS 27                         |                                 |     |

## Caractéristiques nominales

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Section nominale | 32 mm <sup>2</sup> |
|------------------|--------------------|

## Dimensions

|               |          |
|---------------|----------|
| Pas en mm (P) | 36.00 mm |
|---------------|----------|

## Généralités

|                        |                |                             |       |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Barrette de liaison équipée | TS 27 |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|

**KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Raccordement (raccordement nominal)**

|                                            |                    |                                            |                        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Longueur de dénudage                       | 32 mm              | Type de raccordement                       | Raccordement à ressort |
| Nombre de raccordements                    | 1                  | Diamètre de câble, max.                    | 32 mm                  |
| Diamètre de câble, min.                    | 15 mm              | Section de raccordement, semi-rigide, max. | 32 mm <sup>2</sup>     |
| Section de raccordement, semi-rigide, min. | 15 mm <sup>2</sup> |                                            |                        |