

## HDC CM 3 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le module CM3 est équipé de contacts à sertir. Ces contacts à sertir sont dotés d'un ressort en acier inoxydable. Il garantit la sécurité de l'encliquetage des contacts dans le module.

Des outils de démontage de contacts appropriés sont disponibles en vue du démontage des contacts à sertir.

Les modules de puissance peuvent être commandés avec ou sans aide intégrée à l'extraction de modules. Un outil de démontage est disponible pour les modules sans aide intégrée à l'extraction de modules.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Connecteurs industriels étanches, CIE ,96 Connecteur enfichable, Module ConCept |
| Référence  | <a href="#">1758370000</a>  |
| Type       | HDC CM 3 FC   |
| GTIN (EAN) | 4032248019595   |
| Qté.       | 10 Pièce  |

## HDC CM 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 34 mm   | Profondeur (pouces) | 1.3386 inch |
| Hauteur    | 40.4 mm | Hauteur (pouces)    | 1.5905 inch |
| Largeur    | 11.4 mm | Largeur (pouces)    | 0.4488 inch |
| Poids net  | 7.57 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |             |             |

## Module Pneumatique ConCept

|                                     |     |         |       |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | beige |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|

## Caractéristiques générales

|   |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| Nombre de pôles                         | 3              | Type de raccordement                            | Raccordement à sertir                          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-0            | Résistance de passage                           | ≤1 mΩ  |
| Couleur                                 | beige          | Résistance d'isolation                          | 1012 Ω   |
| Type                                    | Femelle        | Catégorie de surtension                         | III  |
| Degré de pollution                      | 3              | Matériau de base                                | Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate |
| Série                                   | Module ConCept | Tension nominale (DIN EN 61984)                 | 690 V  |
| Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 8 kV           | Courant nominal (DIN EN 61984)                  | 40 A   |
| Sans halogène                           | false          | Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2 | Oui  |

## Dimensions

|                 |         |                  |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| Largeur         | 11.4 mm | Longueur support | 34 mm |
| Hauteur femelle | 40.4 mm |                  |       |

## Caractéristiques de raccordement PE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement PE | Raccordement vissé par cadre support |
|-------------------------|--------------------------------------|

**HDC CM 3 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Version**


|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 7<br>AWG, max.          |                       | Longueur de dénudage, raccordement<br>nominal                     | 10 mm   |
| Type de raccordement   | Raccordement à sertir | Résistance de passage   | ≤1 mΩ   |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 16<br>AWG, min.         |                       | Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup><br>max. |   |
| Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup><br>min. |                       | Matériau de base  | Renforcé à la fibre de verre,<br>au polycarbonate |

**HDC CM 3 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC CM 3 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outil de démontage des modules



Weidmüller propose de nombreux outils à sertir, à démonter les contacts et à préparer les fibres optiques.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | HDC-DW-MOD                 | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">1688200000</a> | Autres outils, Outil de démontage des contacts |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |  |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |

### Crimping tools



Pincés à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | CTX CM 1.6/2.5             | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">9018490000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Sertissage W |  |
| GTIN (EAN) | 4008190884598              |  |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |
| Type       | CTX CM 3.6                 | Version  |  |
| Référence  | <a href="#">9018480000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage W   |  |
| GTIN (EAN) | 4008190884581              |  |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |

### Outils de rupture de contact



Weidmüller offre une gamme de pincés à sertir, d'outils de rupture de contact, et d'outils pour la fibre optique.

## HDC CM 3 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | REMOVAL TOOL CM 3          | Version                                 |  |
| Référence  | <a href="#">1866710000</a> | Outils, Outil de démontage des contacts |  |
| GTIN (EAN) | 4032248437030              |   |  |
| Qté.       | 1 ST                       |   |  |

## Contacts à sertir CM3



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type       | HDC-C-M3-BM1.5AG           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1698130000</a> | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190885045              | Section de raccordement du conducteur, max.: 1.5, décolleté, Alliage  |  |
| Qté.       | 100 ST                     | de cuivre   |  |
| Type       | HDC-C-M3-BM2.5AG           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1698150000</a> | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190885069              | Section de raccordement du conducteur, max.: 2.5, décolleté, Alliage  |  |
| Qté.       | 100 ST                     | de cuivre   |  |
| Type       | HDC-C-M3-BM4.0AG           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1682270000</a> | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190474003              | Section de raccordement du conducteur, max.: 4, décolleté, Alliage de |  |
| Qté.       | 100 ST                     | cuivre  |  |
| Type       | HDC-C-M3-BM6.0AG           | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1682290000</a> | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190474027              | Section de raccordement du conducteur, max.: 6, décolleté, Alliage de |  |
| Qté.       | 100 ST                     | cuivre  |  |
| Type       | HDC-C-M3-BM10.0AG          | Version   |  |
| Référence  | <a href="#">1682310000</a> | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, CM 3, Femelle,    |  |
| GTIN (EAN) | 4008190474041              | Section de raccordement du conducteur, max.: 10, décolleté, Alliage   |  |
| Qté.       | 100 ST                     | de cuivre   |  |