


## BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Jeu de fixation, Acier
Référence	<a href="#">1768020000</a>
Type	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
Qté.	10 Pièce

## BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	36.5 mm	Profondeur (pouces)	1.437 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	72 g

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Couleur	argent
------------------	-------	---------	--------

## Caractéristiques du système

Version	Étrier de serrage	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------	-------------------	-----------------------------	-------

## Dimensions

Diamètre	3 mm	Décalage TS 35	26.5 mm
----------	------	----------------	---------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	TS 35
------------------------	----------------	-----------------------------	-------

## Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	8 mm	Diamètre de câble, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------