

## VG M20 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | VG MS (presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé |
| Référence  | <a href="#">1772220000</a>                                                                                                                                            |
| Type       | VG M20 - MS 68                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248129874                                                                                                                                                         |
| Qté.       | 50 Pièce                                                                                                                                                              |

## VG M20 - MS 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 29.5 mm | Hauteur (pouces)  | 1.1614 inch |
| Longueur  | 34.5 mm | Longueur (pouces) | 1.3583 inch |
| Poids net | 28.2 g  |                   |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...100 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                  |                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Diamètre du câble extérieur, max.        | 12 mm                                            | Diamètre du câble extérieur, min.        | 6 mm                                             |
| Joint torique                            | NBR                                              | Degré de protection avec GWDR            | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K |
| Couple de serrage                        | 5.5 Nm                                           | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C                                           |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                           | Pas de vis                               | 1.5 mm                                           |
| Halogène                                 | Oui                                              | Taille de clé 1                          | 22 mm                                            |
| Taille de clé 2                          | 22 mm                                            | Taille de clé                            | 22 mm                                            |
| Degré de protection                      | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K | Presse-étoupe                            | Métrique, M 20                                   |
| Matériau de base                         | Laiton, nickelé                                  | Bague d'étanchéité                       | CR                                               |
| Joint                                    | NBR                                              | Filetage (extérieur)                     | M 20                                             |
| Longueur du filetage                     | 8 mm                                             | Couple écrou borgne, max.                | 8.50 Nm                                          |
| Classe de protection (UL)                | Type 4X                                          | Couple raccord, max.                     | 6.00 Nm                                          |
| Couple raccord, min.                     | 5.00 Nm                                          | Couple écrou borgne, min.                | 7.50 Nm                                          |
| Insert                                   | Polyamide                                        |                                          |                                                  |

## Numéros de certificat du presse-étoupe

|                                                  |          |                                            |                |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|
| Numéro de certificat du presse-étoupe (GERMLOYD) | E-14047  | Numéro de certificat du presse-étoupe (UL) | E-199260       |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (cULus)    | E-199260 | Conditions d'homologation                  | DNV, UL, cULus |