

LM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Étiquettes autocollantes en polyester qui conviennent à une imprimante laser de bureau A4.

Informations générales de commande

Version	LaserMark, Repères de fils et de câbles, 16.2 - 36.4 mm, 15 x 140 mm, blanc
Référence	1773880000
Type	LM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4032248144501
Qté.	10 Pièce

LM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	10.2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Nombre par feuille	26	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	140 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	260	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10	
	Nombre de repérages par combinaison 26	
Taille de plage de repérage	15 x 70 mm	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 26 Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 70 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 36.4 mm

LM WO 15/140 WS

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min.	16.2 mm	Largeur de la zone de texte	14.98 mm
Hauteur de la zone de texte	70 mm	Diamètre extérieur du conducteur	16.2 - 36.4 mm
Section de raccordement de conducteur	70 - 150 mm ²		

Fiche de données

LM WO 15/140 WS

Dessins

