# Fiche de données

## ZQV 1.5/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Accessoires, Connexion transversale, 17.5 A |
| Référence | 1776120000 |
| Type | ZQV 1.5/2 |
| GTIN (EAN) | 4032248200139 |
| Qté. | 60 Pièce |

# Fiche de données

## ZQV 1.5/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 24.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.9764 inch |
| Hauteur | 6 mm | Hauteur (pouces) | 0.2362 inch |
| Largeur | 2.8 mm | Largeur (pouces) | 0.1102 inch |
| Poids net | 0.9 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -60 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.03 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de fixation | enfiché | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui | | |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | Wemid | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

### Caractéristiques du système

| | |
|---|---|
| Version | pour bornes |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 400 V | Courant nominal | 17.5 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas en mm (P) | 3.50 mm |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 2 | Instruction de montage | Montage direct |

# Fiche de données

## ZQV 1.5/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Note importante

| | |
|---|---|
| Informations sur le produit | Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact. L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 V.La tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges.Les raccordements transversaux de >10 pôles ont des bords de coupe nus ex works. |