

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Version | SKMU MS EMV (contre-écrou laiton - CEM), Contre-écrou, M 40, 4.6 mm, Laiton, nickelé |
| Référence | 1777660000 |
| Type | SKMU EMV M40 |
| GTIN (EAN) | 4032248157938 |
| Qté. | 10 Pièce |

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur | 6.5 mm | Hauteur (pouces) | 0.2559 inch |
| Poids net | 27.8 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | |
|-------------------------------|--|

Conformité environnementale du produit

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur | 50.8 mm | Pas de vis | 1.5 mm |
| Halogène | Non | Taille de clé 1 | 46 mm |
| Presse-étoupe | M 40 | Matériau de base | Laiton, nickelé |
| Filetage (extérieur) | M 40 | Filetage (intérieur) | M 40 |
| Longueur du filetage | 4.6 mm | | |

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

