## **SKMU EMV M63**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration







Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

#### Informations générales de commande

Version	SKMU MS EMV (contre-écrou laiton - CEM),
	Contre-écrou, M 63, 6.6 mm, Laiton, nickelé
Référence	<u>1777680000</u>
Туре	SKMU EMV M63
GTIN (EAN)	4032248157952
Qté.	10 Pièce
	·

Niveau du catalogue / Dessins

## **SKMU EMV M63**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agr	ém	ents
-----	----	------

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	ls		
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch
Poids net	51.04 g		

## **Températures**

Température de fonctionnement

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	80.85 mm	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Taille de clé 1	70 mm
Presse-étoupe	M 63	Matériau de base	Laiton, nickelé
Filetage (extérieur)	M 63	Filetage (intérieur)	M 63
Longueur du filetage	6.6 mm		

Niveau du catalogue / Dessins

# **SKMU EMV M63**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins

