

## GWDR M50-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 50, Polyéthylène |
| Référence  | <a href="#">1777980000</a>  |
| Type       | GWDR M50-PO   |
| GTIN (EAN) | 4032248158249   |
| Qté.       | 50 Pièce  |

## GWDR M50-PO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |                  |             |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 2 mm  | Hauteur (pouces) | 0.0787 inch |
| Poids net | 0.9 g |                  |             |

## Températures

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C...90 °C |
|-------------------------------|----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

## Caractéristiques générales

|  |              |  |          |
|--|--------------|--|----------|
| Silicone                                 | Oui          | Nombre de conducteurs                    | 1        |
| Diamètre extérieur                       | 56 mm        | Plage de température d'utilisation, max. | 90 °C    |
| Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C       | Pas de vis                               | 1.5 mm   |
| Epaisseur                                | 2.00 mm      | Presse-étoupe                            | M 50     |
| Matériau de base                         | Polyéthylène | Diamètre du joint d'étanchéité           | 56.00 mm |
| Joint                                    | PE-HD        | Filetage (extérieur)                     | M 50     |
| Filetage (intérieur)                     | M 50         | Diamètre interne D2                      | 50.00 mm |

**GWDR M50-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

