

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	VG MS ZE (extracteur de presse-étoupe laiton standard), Raccord à vis, droit, M 12, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Laiton, nickelé
Référence	1778420000
Type	VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248161430
Qté.	50 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	VG M12 - MS 68

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Longueur	27 mm	Longueur (pouces)	1.063 inch
Poids net	18.88 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	7 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	5 mm
Degré de protection avec GWDR	IP65	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Non	Plage de serrage, serre-câble, max.	8 mm
Plage de serrage, serre-câble, min.	5.8 mm	Taille de clé 1	16 mm
Taille de clé 2	14 mm	Taille de clé	14 mm
Degré de protection	IP54	Presse-étoupe	Métrique, M 12
Matériau de base	Laiton, nickelé	Bague d'étanchéité	NBR
Joint	NBR	Filetage (extérieur)	M 12
Longueur du filetage	5 mm	Couple écrou borgne, max.	5.33 Nm
Couple raccord, max.	8.00 Nm	Couple raccord, min.	8.00 Nm
Couple écrou borgne, min.	5.33 Nm		

VGM12-MS54 ZE 5,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Écrous de blocage en laiton nickelé



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	SKMU M12 MS	Version
Référence	1772360000	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 12, 2.8 mm, Laiton,
GTIN (EAN)	4032248130108	nickelé
Qté.	100 ST	

Joint plat néoprène - GWDR NP



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR M12-NP	Version
Référence	1913320000	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 12, Néoprène
GTIN (EAN)	4032248543663	
Qté.	50 ST	

Joint plat polyéthylène - GWDR PO



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Type	GWDR M12-PO	Version
Référence	1777920000	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 12,
GTIN (EAN)	4032248158188	Polyéthylène
Qté.	50 ST	