

BZT ZTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Série Z, Support de repère
Référence	1781140000
Type	BZT ZTL6
GTIN (EAN)	4032248170364
Qté.	20 Pièce

BZT ZTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8.9 mm	Profondeur (pouces)	0.3504 inch
Hauteur	9.5 mm	Hauteur (pouces)	0.374 inch
Largeur	7.8 mm	Largeur (pouces)	0.3071 inch
Poids net	0.31 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-40 °C...55 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...100 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	enfilé	Instruction de montage	Montage direct
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

Dimensions

Pas en mm (P)	5.00 mm
---------------	---------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		