

Ne pas utiliser le produit  
dans les nouveaux développements

### Exemple d'utilisation




Figure similaire

Protection efficace, ergonomie optimisée et forme boîtier fermée :

du serre-câbles sur les conducteurs connectés et de la protection visuelle/contre les contacts à l'aide à la déconnexion : les parties supérieures de boîtier d'adaptation en option exécutent des fonctions mécaniques, visuelles et haptiques.

Les deux demi-coques entourent complètement le connecteur, s'encliquettent solidement et offrent les fonctionnalités suivantes :

- décharge de traction par un lien ou un collier à câbles intégré
- repérage par Dekafix ou bandes autoadhésives
- installation en série sans pertes de pôles ou saut de grille
- Compatibilité : adapté aux connecteurs avec et sans bride ou support de fixation
- Souplesse : en fonction de la taille, 1 à 3 sortes de câbles sont prévues à différents angles.

Ainsi, les capots Weidmüller garantissent un plus en matière de solidité, tout en permettant une meilleure identification, ainsi qu'une compatibilité et une souplesse intégrales.

Le résultat : une sécurité et une convivialité maximales pour les applications et les utilisateurs.

### Informations générales de commande

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Capot de protection, noir, Nombre de pôles: 26 |
| Référence           | <a href="#">1781660000</a>                                                                   |
| Type                | B2L 3.50 AH26 BK BX                                                                          |
| GTIN (EAN)          | 4032248172719                                                                                |
| Qté.                | 10 Pièce                                                                                     |
| Indices de produit  |                                                                                              |
| Emballage           | Boîte                                                                                        |
| Statut de livraison | Supprimé                                                                                     |
| Disponible jusqu'à  | 2023-12-31T00:00:00+01:00                                                                    |

## B2L 3.50 AH26 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 10.2 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-05 |             |             |

## Caractéristiques du système

|                     |                                                  |                 |         |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Famille de produits | OMNIMATE Signal - série B2L/S2L 3.50 - 2 rangées | Pas en mm (P)   | 3.50 mm |
| Pas en pouces (P)   | 0.138 "                                          | Nombre de pôles | 26      |
| L1 en pouce         | 0.138 "                                          | Nombre de pôles | 2       |

## Données des matériaux

|                                     |          |                                     |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                    | PBT GF   | Couleur                             | noir              |
| Tableau des couleurs (similaire)    | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)                |                   |
| Classe d'flammabilité selon UL 94   | V-0      | Matériau des contacts               | Alliage de cuivre |
| Température de stockage, min.       | -40 °C   | Température de stockage, max.       | 70 °C             |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C   | Température de fonctionnement, max. | 100 °C            |
| Plage de température montage, min.  | -25 °C   | Plage de température montage, max.  | 100 °C            |

## Données nominales selon CEI

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| testé selon la norme | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------|------------------------|

## Emballage

|             |           |              |           |
|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Emballage   | Boîte     | Longueur VPE | 216.00 mm |
| Largeur VPE | 146.00 mm | Hauteur VPE  | 26.00 mm  |

## Note importante

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |