

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les répartiteurs M12 sont proposés dans de très nombreuses versions. Les 4, 6 ou 8 connecteurs M12 disposent de 4 ou 5 pôles. La sortie principale se présente sous forme de câble fixe, de capot à raccorder soi-même ou de M23. Il existe par ailleurs d'autres versions particulières. Il existe par exemple un répartiteur 1 : 1 permettant de choisir librement le raccordement ou des répartiteurs homologués Ex Zone 1.

## Informations générales de commande

Version	Partie supérieure du capot, 30 V, , LED: Non, LED capteur: Non, Type de câblage: Aucun
Référence	<u>1783460000</u>
Туре	SAI-4/6/8-MH LEER
GTIN (EAN)	4032248183814
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids			_	
	F-7	B ( )	0.0444	
Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch	
Hauteur	32.5 mm	Hauteur (pouces)	1.2795 inch	
Largeur	59.2 mm	Largeur (pouces)	2.3307 inch	
Poids net	37.84 g	_		
Températures				
Température de fonctionnement	-20 - 90°C			
Conformité environnementale	du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de C	,1 % en poids		
Classifications				
ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558	
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558	
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08	
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11	
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11	
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11	
ECLASS 15.0	27-44-01-11		-	
Caractéristiques de raccorder	nent			
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm	
Presse-étoupe	M 20	Sortie répartiteur	Partie supérieure du capot	
·		oor no repartite di	rartic supericure du capot	
Caractéristiques des matériau	ıx			
Matériau répartiteur	Plastique	Matériau des contacts	CuZn	
Surface du contact	doré	Matériau du support des contacts	PBT (UL 94 VO)	
Caractéristiques techniques g	énérales			
Danué da musta stian	IDGO	Doggé do politico	2	
Degré de protection LED	Non	Degré de pollution LED capteur	Non	
Caractéristiques électriques				
Tension nominale, min.	10 V	Tension nominale, max.	30 V	
Courant max. par emplacement	4 A	Avec isolation de potentiel	Non	
Câble de données techniques				
Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm	Diomètro outérious du caraducteur	6 mm	
		Diamètre extérieur du conducteur, min.	ט וווווו	
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### M12



Les capuchons de protection protègent les voies d'enfichage non raccordées contre les influences externes.

#### Informations générales de commande

Type SAI-SK-M12 Version

Référence 9456050000 Sous-ensembles protégés, Capuchon de protection

GTIN (EAN) 4008190304058

#### Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



30 ST

L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

#### Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY SET -DM
 Version

 Référence
 1920000000
 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248436859

 Oté.
 1 ST

Date de création 03.11.2025 01:24:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens. ABR Beckhoff, etc.

fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

	gone and gone and the same and		
Туре	ESG 9/20 MC NE WS	Version	
Référence	1609940000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA	
GTIN (EAN)	4008190203528	66, Couleur: blanc, Enfichable	
Qté.	200 ST		